


SWISS TOOLS

## Bare de strunjit pe stânga, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 63/12-140mm



### Date comandă

Numărul de comandă	320086 63/12-140
GTIN	2050001715593
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile $D_1$ min	50 mm
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Lungime activă dimensiune A	140 mm
Piese de schimb	S01
Ø cozii	63 mm
Lungime utilă $L_N$	114 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe stânga
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară	da
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

## Accesorii

Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06

Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05

320612 P05