

Garant

Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 40 A = 70, Ø de strângere D1: 6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	308304 6
GTIN	4045197480187
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min⁻¹.

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii in h6.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	18 mm
Suport	HSK-E 40 A = 70
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 40000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1