

**Garant**

**Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 40 A = 70, Ø de strângere D1: 8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	308304 8
GTIN	4045197480194
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii in h6.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	20 mm
Suport	HSK-E 40 A = 70
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 40000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1