

Garant

Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 50 A = 70, Ø de strângere D1: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	308308 4
GTIN	4045197480361
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min⁻¹.

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii in h6.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	15 mm
Suport	HSK-E 50 A = 70
Normă pentru suport	DIN 69893

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 40000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308308-4>