

SWISS TOOLS

Bare de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 40/12-140mm**Date comandă**

Numărul de comandă	320085 40/12-140
GTIN	2050001714992
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	140 mm
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	32 mm
Mărimea plăcuței	12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Distanță între vârfurile axelor f	17 mm
Piese de schimb	S01
Ø cozii	40 mm
Lungime utilă L _N	120 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

Accesorii

Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01

Șurub de strângere nr. 3 Tip P05

320611 P05