

SWISS TOOLS

Bare de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 63/12-180mm**Date comandă**

Numărul de comandă	320090 63/12-180
GTIN	2050001715036
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Piese de schimb	P01
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile D_1 min	50 mm
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Lungime activă dimensiune A	180 mm
Mărimea plăcuței	12
Ø cozii	63 mm
Lungime utilă L_N	154 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

Accesorii

Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05

Șurub de strângere nr. 3 Tip P05

320611 P05