

**HOLEX****Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune, M3 – M12, Ø  
cozii tarodului: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335610 7
GTIN	4045197152664
Clasa articolului	32H

**Descriere****Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **cu** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

**Aplicație:**

Pentru găuri înfundate.

**Notă:**

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

**Descriere tehnică**

Ø cozii tarodului	7 mm
Pătrat coadă	5,5 mm
Interval tarod	M3 – M12
Ø exterior D	32 mm
Ø cozii d	19 mm

Lungimea racordului L	21,5 mm
Lungime activă H	25 mm
Tip produs	Bucșă cu schimbare rapidă