

**HOLEX****Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, M14 – M33, Ø cozii tarodului: 20mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	335440 20
GTIN	4045197335937
Clasa articolului	32H

## Descriere

### Execuție:

Capete cu schimbare rapidă **fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

### Aplicație:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

### Notă:

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

## Descriere tehnică

Ø cozii tarodului	20 mm
Pătrat coadă	16 mm
Interval tarod	M14 – M33
Ø exterior D	68 mm
Ø cozii d	48 mm

Lungimea racordului L	55,5 mm
Lungime activă H	14 mm
Tip produs	Bucșă cu schimbare rapidă