


SWISS TOOLS

Bare de strunjit pe stânga, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 40/12-110mm



Date comandă

Numărul de comandă	320086 40/12-110
GTIN	2050001715272
Clasa articolului	36D

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12
Distanță între vârfurile axelor f	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Piese de schimb	S01
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	32 mm
Ø cozii	40 mm
Lungime utilă L _N	90 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe stânga
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02

Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05

320612 P05