

Garant

Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 50 A = 100, Ø de strângere D1: 5mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308314 5 |
| GTIN | 4045197480514 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere
Execuție:

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min⁻¹.

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii in h6.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø D ₂ | 11 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 5 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Ø exterior D | 19 mm |
| Suport | HSK-E 50 A = 100 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | E |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 40000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |