

Conductă de răcire VDI din cupru, Tip: 6X100



Date comandă

Numărul de comandă	319115 6X100
GTIN	4045197313881
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

Material cupru (CU).

Aplicație:

Pe portscule tip VDI în duze de răcire sferice cu filet metric.

Dimensiunea filetelui: M6

Lungimea totală: 100 mm

Cod de culoare fixare VDI: VDI 40

Descriere tehnică

Lungimea totală	100 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Dimensiunea filetelui	M6
Răcire interioară	da
Tip produs	Conductă de răcire