

Garant

Portsculă eco forma C2 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319111 20
GTIN	4045197523730
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Lățimea cozii b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Descriere tehnică

h_2	22 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Ø cozii d_1	20 mm
b_2	27 mm
h_6	30 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Lățimea cozii b_3	13 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI