

**HOLEX****Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune, M14 – M33, Ø  
cozii tarodului: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335640 22
GTIN	4045197336071
Clasa articolului	32H

**Descriere****Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **cu** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

**Aplicație:**

Pentru găuri înfundate.

**Notă:**

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

**Descriere tehnică**

Ø cozii tarodului	22 mm
Pătrat coadă	18 mm
Interval tarod	M14 – M33
Ø exterior D	72 mm
Ø cozii d	48 mm

Lungimea racordului L	55,5 mm
Lungime activă H	45 mm
Tip produs	Bucșă cu schimbare rapidă