

**Garant****Portsculă eco forma C1 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 25 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319101 25
GTIN	4045197528605
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 58 mm

b<sub>2</sub>: 33 mm

Lățimea cozii b<sub>3</sub>: 19 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Descriere tehnică**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
Ø cozii $d_1$	25 mm
Lățimea cozii $b_3$	19 mm
$l_1$	55 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
$h_2$	22 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI