



Mandrină de precizie pentru bușe elastice ER CENTRO P, HSK-E 25 A = 45, Tip CP pentru ER: 16M



Date comandă

Numărul de comandă	308423 16M
GTIN	2050001705785
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

Alternativ la CENTRO P – fără etanșare cu piuliță de strângere ER Centro P nr. 309655 **sau sistem etanșat** cu piuliță de strângere ER CP pentru șaibele de etanșare HP nr. 309665 în combinație cu șaibele de etanșare HP nr. 309666 – 309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reținere a murdăriei).

- **Conul exterior și cel interior sunt rectificat cu alezarea RFID/Balluf cip.**
- **Precizie de concentricitate și precizie de repetabilitate de 3 μm la 3xD, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bușe elastice HP de precizie.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină concepută special pentru așchiera dificilă. Un corp de mandrină ranforsat oferă o stabilitate mai bună și o rigiditate radială ample. Piuliță de strângere cu rulment cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cuplul de strângere optim și forța de strângere reduce vibrațiile.**
- **Forțe de fixare foarte mari garantate de așezarea completă a bușei elastice în mandrină și piuliță de strângere.**
- **Amortizarea vibrațiilor prin bușă elastică și masa universalului.**

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bușei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal și piulița de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate și precizie.

Aplicație:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Fără piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, bucușă elastică ER de precizie pentru HP nr. 309368 – 309381 și pentru burghiile de filetat nr. 309402 – 309419 (Holex nu), piuliță pentru bucușă elastică tip ER CP nr. 309655; 309665, ER piuliță de strângere HDC nr. 309657, șaibe de etanșare HP nr. 309666 – 309668, cheie pentru mandrină CP nr. 309754; 309756, cheie pentru mandrină HDC nr. 309745 / 309756.

Notă:

- **Strânge doar Ø nominal până la Ø tije cu toleranță h10.**
- **Se va folosi în combinație cu bucușă elastică Fahrion.**

Strategie de așchiere: HSC

Forma: A

Concentricitatea bucușei elastice ER cu mandrină HDC cu bucușă elastică: $\leq 6 \mu\text{m}$

Concentricitatea bucușei elastice HP cu mandrină HDC cu bucușă elastică: $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 45 mm

Ø exterior D: 22 mm

Descriere tehnică

Tip CP pentru ER	16M
Gama de prindere	1 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	45 mm
Ø exterior D	22 mm
Forma	A
Serie	Centro P
Concentricitatea bucușei elastice ER cu mandrină HDC cu bucușă elastică	$\leq 6 \mu\text{m}$
Concentricitatea bucușei elastice HP cu mandrină HDC cu bucușă elastică	$\leq 3 \mu\text{m}$
Suport	HSK-E 25 A = 45
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Precizie a rotirii concentrice a bucușei elastice ER cu mandrina cu bucușă elastică CP	$\leq 6 \mu\text{m}$
Precizie a rotirii concentrice a bucușei elastice HP cu mandrina cu bucușă elastică CP	$\leq 3 \mu\text{m}$

Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Set de bucă elastice ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Set de bucă elastice ER HP Cu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16DI	309665 16DI
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Cheie de mandrină CP Tip 16MS	309754 16MS
Bucă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
	309402 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm 309370 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm 309370 1

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309402 6

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm 309371 5

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm 309371 4

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm 309371 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309404 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm 309402 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm 309370 5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm 309404 7

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309371 6

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309372 8

Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 16 309756 16

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm 309371 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm 309370 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm 309402 4

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 2 mm 309666 2

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm 309370 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm 309404 6

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 1 mm	309666 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Piulița de strângere ER CENTRO P Standard Tip CP pentru ER 16MS	309655 16MS
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4