

HOLEX**Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune, M14 – M33, Ø
cozii tarodului: 25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 335640 25 |
| GTIN | 4045197336088 |
| Clasa articolului | 32H |

Descriere**Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **cu** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

Aplicație:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului (R_m 600 – 800 N/mm²). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-----------|
| Ø cozii tarodului | 25 mm |
| Pătrat coadă | 20 mm |
| Interval tarod | M14 – M33 |
| Ø exterior D | 72 mm |
| Ø cozii d | 48 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Lungimea racordului L | 55,5 mm |
| Lungime activă H | 45 mm |
| Tip produs | Bucșă cu schimbare rapidă |