

**Garant****Portsculă eco forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319161 30
GTIN	4045197523778
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 70 mm

$b_2$ : 35 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 17 mm

$h_5$ : 28 mm

**Descriere tehnică**

Lățimea cozii $b_3$	17 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
$h_5$	28 mm
Ø cozii $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
$b_1$	70 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI