

**Garant****Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319171 30     |
| GTIN               | 4045197523808 |
| Clasa articolului  | 31V           |

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 70 mm

$b_2$ : 35 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 17 mm

$h_5$ : 28 mm

**Descriere tehnică**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| $b_2$                     | 35 mm            |
| $b_1$                     | 70 mm            |
| Ø cozii $d_1$             | 30 mm            |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30           |
| $h_5$                     | 28 mm            |
| $h_1$                     | 20 mm            |
| $h_6$                     | 38 mm            |
| $l_1$                     | 70 mm            |
| $h_2$                     | 29 mm            |
| Lățimea cozii $b_3$       | 17 mm            |
| Forma                     | C                |
| Tip produs                | Portscule tipVDI |