

Garant**Portsculă cu prindere poligonală, PSC 63 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308502 8
GTIN	4045197486028
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducție recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.

Reducție recomandată de la SK 40 sau HSK 63 la PSC 40 sau PSC 50 la cerere.

Reducție recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.

Prelungitoare recomandate la Cod 318894, Cod 318895 și Cod 318896.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	PSC 63 scurt

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Prelungire PSC-63 / PSC-63 Dimensiunea A 100 mm	318896 100
Prelungire PSC-63 / PSC-63 Dimensiunea A 60 mm	318896 60