



## Portsculă forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 16 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319160 16
GTIN	4045197373755
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 43 mm

$b_2$ : 24 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 20 mm

### Descriere tehnică

$b_1$	43 mm
$h_2$	17 mm
$l_1$	44 mm

Lățimea cozii $b_3$	13 mm
$b_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
Ø cozii $d_1$	16 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI