

**Garant****Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune, M6 – M20, Ø cozii tarodului: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335647 12
GTIN	4045197554130
Clasa articolului	31M

**Descriere****Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

**Aplicație:**

Pentru prelungitoare Garant Cod 338140 – 8142.

**Notă:**

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

**Descriere tehnică**

Ø cozii tarodului	12 mm
Pătrat coadă	9 mm
Interval tarod	M6 – M20
Ø exterior D	50 mm
Ø cozii d	31 mm
Lungimea racordului L	35 mm
Lungime activă H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tip produs	Prelungitor

