

**Portsculă forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 16 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319170 16
GTIN	4045197373809
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Lățimea cozii b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Descriere tehnică

h_2	17 mm
h_1	12 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
b_1	43 mm
\varnothing cozii d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Lățimea cozii b_3	13 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI