



Portsculă forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319160 20
GTIN	4045197373762
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Lățimea cozii b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descriere tehnică

b_2	27 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Lățimea cozii b_3	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
\varnothing cozii d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI