



Portsculă forma C2 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319110 16
GTIN	4045197373731
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Lățimea cozii b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Descriere tehnică

b_2	24 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm

h_1	12 mm
b_1	43 mm
l_1	44 mm
Lățimea cozii b_3	13 mm
Ø cozii d_1	16 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
h_2	17 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI

Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------