

Garant**Portsculă dublă eco VDI axială, Ø cozii d1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319191 25
GTIN	4045197641816
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificade.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Igeltex:**Avantajele GARANT eco:**

Așchii spiralate plate pentru evacuarea excepțională a așchiilor, în locul așchiilor elicoidale lungi și încălcite.

Foarte puține urme de uzură după testul de funcționare.

Măsurarea adâncimii rugozității indică suprafețe netede.

Aplicație:

Datorită danturii duble, pot fi recomandate pentru utilizare normală sau inversată.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descriere tehnică

Lățimea cozii b ₃	19 mm
b ₂	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
\varnothing cozii d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Tip produs	Suport pătrat multiplu VDI