

HOLEX**Portsculă forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319170 20
GTIN	4045197373816
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Lățimea cozii b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descriere tehnică

h_2	22 mm
b_2	27 mm

l_1	55 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
Ø cozii d_1	20 mm
h_5	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Lățimea cozii b_3	13 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI