



## Portsculă forma C2 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 20 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319110 20
GTIN	4045197223968
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

### Descriere tehnică

$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_5$	25 mm
Lățimea cozii $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
$h_6$	30 mm
Ø cozii $d_1$	20 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI

---

## Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------