

**Garant****Portsculă dublă eco VDI axială, Ø cozii d1: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319191 30
GTIN	4045197579317
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificade.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**Igeltex:****Avantajele GARANT eco:**

Așchii spiralate plate pentru evacuarea excepțională a așchiilor, în locul așchiilor elicoidale lungi și încălcite.

Foarte puține urme de uzură după testul de funcționare.

Măsurarea adâncimii rugozității indică suprafețe netede.

**Aplicație:**

Datorită danturii duble, pot fi recomandate pentru utilizare normală sau inversată.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

Lățimea cozii $b_3$	37 mm
$h_1$	20 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
$h_5$	33 mm
$l_1$	70 mm
$b_2$	55 mm
$h_6$	38 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	30 mm
$b_1$	110 mm
$h_2$	29 mm
Tip produs	Suport pătrat multiplu VDI