

**Garant****Portsculă dublă eco VDI axială, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319191 40
GTIN	4045197624925
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificade.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

**Igeltex:****Avantajele GARANT eco:**

Așchii spiralate plate pentru evacuarea excepțională a așchiilor, în locul așchiilor elicoidale lungi și încălcite.

Foarte puține urme de uzură după testul de funcționare.

Măsurarea adâncimii rugozității indică suprafețe netede.

**Aplicație:**

Datorită danturii duble, pot fi recomandate pentru utilizare normală sau inversată.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

$h_6$	48 mm
$b_1$	130 mm

Lățimea cozii $b_3$	43 mm
$b_2$	65 mm
$l_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$h_5$	43,5 mm
$h_1$	25 mm
Ø cozii $d_1$	40 mm
Tip produs	Suport pătrat multiplu VDI