

**Portsculă forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319170 40
GTIN	4045197373830
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 25,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

**Descriere tehnică**

$b_1$	85 mm
Lățimea cozii $b_3$	25,5 mm

$h_6$	48 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_1$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
Ø cozii $d_1$	40 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI