

## Garant

### Mandrină de precizie MicroClamp, HSK-E 40 A = 46, Tip: 0,2-3



#### Date comandă

Numărul de comandă	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Clasa articolului	31H

#### Descriere

##### Execuție:

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Bătaie radială < 0,01 mm.
- Cuplu transmisibil 7 Nm.
- Turație admisă: 60000 rot./min.
- Moment de strângere admis 2 Nm.

##### Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

##### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880.

Strategie de așchiere: HSC

Gamă de prindere  $\varnothing D_1$ : 0,2 - 3,4 mm

$\varnothing$  exterior D: 19 mm

$\varnothing D_2$ : 12 mm

Cheie pentru strângere de schimb: 627425 2

#### Descriere tehnică

Gamă de prindere $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Cheie pentru strângere de schimb	627425 2
$\varnothing D_2$	12 mm

Ø exterior D	19 mm
Suport	HSK-E 40 A = 46
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Micromandrină

---

## Accesorii

Șurubelniță hexagonală cu mâner tip T Hexagon 2 mm	627425 2
Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 2 mm	627481 2