

Garant

Mandrină cu bucă elastică ER, PSC 63 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 40



Date comandă

Numărul de comandă	308515 40
GTIN	4045197471635
Clasa articolului	31C

Descriere

Execuție:

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior PSC sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucăle elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434. Cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 40

Descriere tehnică

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	40
Pentru bucăle elastice tip ER	40

Gama de prindere	3 - 26 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	PSC 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucsă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------