

SWISS TOOLS

**Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
50/12-110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320386 50/12-110
GTIN	2050001715715
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12
Distanță între vârfurile axelor f	22 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Piese de schimb	S01
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	40 mm
Ø cozii	50 mm
Lungime utilă L _N	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

Accesorii

Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01