

SWISS TOOLS

## Bare de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 40/12-110mm



### Date comandă

Numărul de comandă	320385 40/12-110
GTIN	2050001715401
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Distanță între vârfurile axelor f	22 mm
Piese de schimb	S01
Mărimea plăcuței	12
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	40 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø cozii	40 mm
Lungime utilă L <sub>N</sub>	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

## Accesorii

Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06