

Garant**Cap de filetare MLA RI 50 bar, SK 50, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru buçșele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice până la < 3 µm.**

Aplicație:

Pentru **centrele de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

Accesorii opționale:

Buçșe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Buçșe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

Notă:

Turația maximă 4000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Ø exterior D	60 mm
--------------	-------

Compensarea lungimii cursă	1 mm
Recomandat pentru ER	25
Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Ø interior D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	74 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Forma	AD
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
	308946 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Prelungitor de bazăMLA pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 25	338130 25
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309411 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16

