

Garant**Portsculă Whistle-Notch, PSC 63 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308510 18
GTIN	4045197486257
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare înclinată (la 2°) conform DIN 1835 Forma E și DIN 6535 Forma HE (= Whistle-Notch).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	PSC 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Prelungire PSC-63 / PSC-63 Dimensiunea A 60 mm	318896 60
Prelungire PSC-63 / PSC-63 Dimensiunea A 100 mm	318896 100