

Garant**Cap de filetare MLA RI 50 bar, HSK-A 63, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	338110 M6-20
GTIN	4045197336163
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bușele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice până la $< 3 \mu\text{m}$.**

Aplicație:

Pentru **centrele de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

Accesorii opționale:

Bușe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bușe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

Notă:

Turația maximă 4000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Lungime activă dimensiune A	97 mm
Compensarea lungimii cursă	1 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Ø exterior D	60 mm
Recomandat pentru ER	25
Ø interior D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Forma	A
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 63	309890 63
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
	308946 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309409 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309409 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308941 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308946 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308941 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308941 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308946 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308946 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309409 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308941 13

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308946 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309411 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309409 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308946 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309409 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309411 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308946 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Portpensetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 16	338120 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Prelungitor de bazăMLA pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 25	338130 25
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 63	309880 63
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8