



## Stație de lipit, Denumirea producătorului: ICON1



### Date comandă

Numărul de comandă	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Clasa articolului	04K

### Descriere

#### Execuție:

Stație de lipire cu temperatură reglabilă, cu element ceramic PTC de încălzire și vârfuri tip ERSA cu încălzire interioară pentru lipire (cositorire) îndelungată (control exact în funcție de temperatură). **Stație de lipire ultraperformantă, multifuncțională și antistatică** cu afișaj mare, memorie pentru date de calibrare, senzor de Standby, 3 trepte de putere și funcție de oprire. Setările stației pot fi descărcate simplu cu opțiunea i-Set Tool pe un stick USB și instalate pe alte stații.

#### Aplicație:

Pentru toate lucrările de lipire în electronică și electrotehnică.

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	ICON1
Puterea maximă de încălzire	150 W
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare	30 g
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit	150 - 450 °C
Timp de încălzire la 280 °C	cca. 9 s
Putere de încălzire	80 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Stație de lipit

## Accesorii

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1,5 mm	082365 1,5
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1 mm	082365 1
Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
Flux pentru lipire, 20 g	082370
Vârf de lipire Denumirea producătorului PDLF10	082401 PDLF10
Vârf de lipire Denumirea producătorului CDLF12	082401 CDLF12
Vârf de lipire Denumirea producătorului CDLF32	082401 CDLF32