

Garant**Mandrină cu bucă elastică ER, PSC 63 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308515 16 |
| GTIN | 4045197471604 |
| Clasa articolului | 31C |

Descriere**Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior PSC sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434. Cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 16

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Gama de prindere | 0,5 - 10 mm |
| Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 16 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pentru bucușe elastice tip ER | 16 |
| Lungime activă dimensiune A | 60 mm |
| Ø exterior D | 28 mm |
| Suport | PSC 63 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 26623-2 |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Mandrină cu bucușă elastică |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm | 308906 4 |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm | 308901 1 |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm | 308920 5 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm | 308906 3 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm | 308922 6 |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm | 308901 7 |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm | 308920 1 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm | 308906 8 |
| Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm | 613300 25 |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm | 308920 10 |
| Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm | 308922 4 |

| | |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm | 308920 2 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm | 308906 5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm | 308922 9 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm | 308921 5 |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm | 309160 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm | 308922 8 |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm | 308901 2 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm | 308901 3 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm | 308921 8 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm | 308901 8 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm | 308906 10 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm | 308906 6 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm | 308920 7 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm | 308921 4 |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm | 308920 6 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm | 308921 10 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm | 308921 9 |

| | |
|---|-----------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm | 308920 8 |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm | 309012 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm | 308922 3 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm | 308906 7 |
| Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare | 309014 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm | 308901 6 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm | 308922 7 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm | 308901 10 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm | 308921 7 |
| Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16 | 309749 16 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm | 308921 6 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm | 308901 4 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm | 308901 9 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm | 308921 3 |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare | 309164 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm | 308922 5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm | 308901 5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm | 308922 10 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm | 308920 4 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm | 308920 3 |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire | 309165 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm | 308920 9 |

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309425 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308906 9