

SWISS TOOLS

## Bare de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 40/12-90mm



### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 320385 40/12-90 |
| GTIN               | 2050001715395   |
| Clasa articolului  | 36D             |

### Descriere

#### Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

### Descriere tehnică

|  |             |
|--|-------------|
| Lungime activă dimensiune A                    | 90 mm       |
| Piese de schimb                                | S01         |
| Mărimea plăcuței                               | 12          |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                  | CC.. 1204.. |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Distanță între vârfurile axelor f              | 17 mm       |
| Ø cozii  | 40 mm       |
| Lungime utilă L <sub>N</sub>                   | 70 mm       |
| Suport   | PSC         |
| Tip de utilizare                               | pe dreapta  |
| Normă pentru suport                            | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară                              | da          |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Unghi de reglare κ | 95 grad                   |
| Tip produs         | Suporturi pentru strunjit |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Știft tubular nr. 7 Tip P01                      | 320618 P01 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P04               | 320610 P04 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P01                 | 320611 P01 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P02                 | 320611 P02 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01             | 320612 P01 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P04                      | 320618 P04 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P05               | 320610 P05 |
| Gheară de strângere nr. 6 Tip D07                | 320614 D07 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02             | 320612 P02 |
| Inel pentru duză nr. 5 Tip D07                   | 320613 D07 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P05                 | 320611 P05 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip D07                 | 320611 D07 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P05                      | 320618 P05 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P06               | 320610 P06 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P06                 | 320611 P06 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04             | 320612 P04 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05             | 320612 P05 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06             | 320612 P06 |
| Duză de răcire ultrasuperperformantă (HP) Tip 63 | 320001 63  |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P02               | 320610 P02 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P06                      | 320618 P06 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P01               | 320610 P01 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P02                      | 320618 P02 |