

Garant**Portpenseță cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	338120 25
GTIN	4045197336187
Clasa articolului	31M

Descriere**Adaptat pentru:**

Capete de filetare cu schimbare rapidă MLA cu echilibrare minimă Cod 338100 – 338121.

Accesorii opționale:

Bucșă elastică de filetare tip ER, consultați Cod 309399– 309447.

Descriere tehnică

Gamă de prindere $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Pentru buçe elastice tip ER	25 mm
Gamă de filetare	M6 – M20
Lungime activă L	27 mm
\varnothing exterior D	42 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Moment maxim de strângere	70 Nm
Tip produs	Bucșă cu schimbare rapidă

