

Garant**Cap de filetare MLA RI 50 bar, SK 40, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	338100 M6-20
GTIN	4045197336149
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru buçșele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice până la $< 3 \mu\text{m}$.**

Aplicație:

Pentru **centrele de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

Accesorii opționale:

Buçșe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Buçșe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

Notă:

Turația maximă 4000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Compensarea lungimii cursă	1 mm
----------------------------	------

Gama de filetare	M6 – M20
Recomandat pentru ER	25
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø interior D ₁	32 mm
Ø exterior D	60 mm
Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Forma	AD
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
	308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm 308941 3

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm 308946 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309409 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 309411 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm 309409 4,5

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308760 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm 308941 10

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308806 40

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm 309411 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm 308941 16

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 309409 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309411 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 308946 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 309409 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Portpenșetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetareMLA pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 16	338120 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309411 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Prelungitor de bazăMLA pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 25	338130 25