

Garant**Șurub de tragere etanșat, forma B, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308620 40
GTIN	4045197150943
Clasa articolului	31Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Etanșat – cu inel O.

ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

Descriere tehnică

Moment de strângere maxim	50 Nm
Lungimea totală L	54 mm
Unghiul A	15 grad
Filet M	M16
Recomandat pentru con ISO	40
Ø gulerului D	23 mm

L ₁	26 mm
Ø cap D ₁	19 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	fără gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308825 40