

HOLEX**Șurub de tragere 45° etanșat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	308765 30
GTIN	4045197648020
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 30
L ₁	23 mm
Filet M	M12
Moment de strângere maxim	20 Nm
Ø cap D ₁	11 mm
Recomandat pentru con ISO	30
Lungimea totală L	43 mm

Ø gulerului D	16,5 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 30	308835 30
---	-----------