

HOLEX**Șurub de tragere special fără filet interior etanșat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308700 40
GTIN	4045197151025
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere. Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.

Descriere tehnică

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Filet M	M16
Ø cap D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Ø gulerului D	25,1 mm

Moment de strângere maxim	50 Nm
Lungimea totală L	53 mm
Recomandat pentru con ISO	40
Deschiderea cheii	22 mm
Caracteristica găurii	fără gaură
Tip produs	Șurub de tragere