

Garant**Portscule cu strângere rapidă, PSC 63 scurt, Ø de strângere D1: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308568 4
GTIN	4045197486349
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Notă:

Nu este posibilă reglarea lungimii.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Suport	PSC 63 scurt

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308568-4>