

**HOLEX****Șurub de tragere 45° etanșat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308765 40
GTIN	4045197532756
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

Pentru portscule cu coadă conică **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Notă:**

**Etanșat** – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø cap D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Recomandat pentru con ISO	40
Ø gulerului D	23 mm
Moment de strângere maxim	50 Nm
Lungimea totală L	60 mm

Filet M	M16
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308835 40