

HOLEX**Șurub de tragere etanșat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308635 40
GTIN	4045197644480
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Adaptat pentru:

FADAL, similar ISO 7388, prelungire 3 mm.

Notă:

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Etanșat – cu inel O. Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.

Descriere tehnică

L ₁	19,25 mm
Ø gulerului D	22 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø cap D ₁	18,95 mm

Moment de strângere maxim	50 Nm
Filet M	M16
Recomandat pentru con ISO	40
Lungimea totală L	47,5 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere