

**HOLEX****Șurub de tragere etanșat, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	308610 30
GTIN	4045197648006
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

**Notă:**

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**ISO 7388-3** corespunde vechiului standard DIN 69872.

**Etanșat** – cu inel O.

**Descriere tehnică**

Ø gulerului D	17 mm
Ø cap D <sub>1</sub>	13 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 30
Recomandat pentru con ISO	30
L <sub>1</sub>	24 mm
Moment de strângere maxim	20 Nm

Lungimea totală L	44 mm
Filet M	M12
Unghiul A	15 grad
Deschiderea cheii	14 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 30

308835 30