

**Garant****Șurub de tragere Forma B, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308640 40
GTIN	4045197150967
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

**Notă:**

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.  
La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**Descriere tehnică**

Filet M	M16
Lungimea totală L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Ø gulerului D	22,5 mm
Moment de strângere maxim	50 Nm
Ø cap D <sub>1</sub>	18,95 mm

Recomandat pentru con ISO	40
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
---	-----------